

## スプライスボックス(光成端箱)

スプライスボックス(光成端箱)とは、光ファイバーケーブルを収容・接続・分岐し、デリケートな光接続部分を保護することで信号ロスを最小限に抑える中継ボックスです。

内部では光ファイバーの融着部分を保護、光アダプタを並べ通信機器とコネクタ接続、光ケーブルを動かないようしっかりと固定・保護します。

スプライスボックスは、データセンターやオフィスに設置されており、ネットワークの円滑化をはかっています。



## プレ配線(オプションサービス)


スプライスボックスを運用するにあたり必要不可欠な作業が、ボックス内のケーブル配線作業になります。

作業の内容は、光ケーブルを接続、分岐させるため、引き込んできたケーブルに対し、分岐させたい数だけアダプタを設置し、ケーブルを配線するというものです。

しかし、実際に工事現場で一から作業を行うと膨大な工程がある上、光ケーブルはデリケートなので、かなりの手間と時間がかかります。

この問題を解決するのが、「プレ配線サービス」になります。

プレ配線サービスとは、前もって「光ファイバーケーブルの配線まで行った状態」で製品を提供するサービスです。プレ配線から設置工事を進めると、作業者の負担が軽減されるだけでなく、現地での作業時間が大幅に短縮できます。



## SNFX SERIES スプライスボックス(光成端箱)(固定式)

19INCH EIA スチール ブラック




### 特徴

- 最もコスト最優先の19インチラックmount固定タイプ。
- ラックmountブラケットは50mm前に組み替え可能です。
- アダプタパネルは取外し可能です。
- HUBラック、HUBボックスにも搭載可能です。
- JIS規格の19インチラックにも取付可能です。

### プレ配線(オプション)

- SM, OM2, OM3のプレ配線に対応
- 融着トレイ外周にゆったりとした配線
- ジャケット(被膜)を丁寧に除去
- 心線を融着トレイ内に収納
- テープコードに線番表示
- アダプタに番号表示
- 可視光にて全検査
- さらにトレイサ全検査で光の順番を検査



### 機種内容

| 在庫区分          | 型番            | 接続アダプタ | 心線         | アダプタ数      | ケーブル数 | 外形寸法(mm)   |            |            | 質量(kg)     |
|---------------|---------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|               |               |        |            |            |       | Wo         | Ho         | Do         |            |
| 受注品           | SNFX1-4SC     | SC     | 単心         | 4          | 4     | 482        | 44<br>(1U) | 303        | 2.3        |
|               | SNFX1-8SC     |        |            | 8          |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-12SC    |        |            | 12         |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-16SC    |        |            | 16         |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-24SC    |        |            | 24         |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX2-32SC    |        |            | 32         |       |            |            |            | 88<br>(2U) |
|               | SNFX2-48SC    |        | 48         | 3.3        |       |            |            |            |            |
|               | SNFX1-4SC-TP  |        | テープ心       | 4          |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX1-8SC-TP  |        |            | 8          |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX1-12SC-TP |        |            | 12         |       |            | 44<br>(1U) | 2.3        |            |
|               | SNFX1-16SC-TP |        |            | 16         |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX1-24SC-TP |        |            | 24         |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX2-32SC-TP | 32     |            | 88<br>(2U) | 3.3   |            |            |            |            |
|               | SNFX2-48SC-TP | 48     | 3.3        |            |       |            |            |            |            |
|               | SNFX1-4LC     | LC     | 単心         | 2(2心)      | 4     | 482        | 44<br>(1U) | 303        | 2.3        |
|               | SNFX1-8LC     |        |            | 4(2心)      |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-12LC    |        |            | 6(2心)      |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-16LC    |        |            | 8(2心)      |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-24LC    |        |            | 12(2心)     |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX1-32LC    |        |            | 16(2心)     |       |            |            |            | 2.3        |
|               | SNFX2-32LC    |        | 16(2心)     | 88<br>(2U) |       |            | 3.3        |            |            |
|               | SNFX2-48LC    |        | 24(2心)     | 3.3        |       |            |            |            |            |
|               | SNFX1-4LC-TP  |        | テープ心       | 2(2心)      |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX1-8LC-TP  |        |            | 4(2心)      |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX1-12LC-TP |        |            | 6(2心)      |       |            | 44<br>(1U) | 2.3        |            |
|               | SNFX1-16LC-TP |        |            | 8(2心)      |       |            | 2.3        |            |            |
|               | SNFX1-24LC-TP | 12(2心) |            | 2.3        |       |            |            |            |            |
|               | SNFX1-32LC-TP | 16(2心) |            | 2.3        |       |            |            |            |            |
|               | SNFX1-48LC-TP | 24(2心) | 2.3        |            |       |            |            |            |            |
|               | SNFX2-32LC-TP | 16(2心) | 88<br>(2U) | 3.3        |       |            |            |            |            |
| SNFX2-48LC-TP | 24(2心)        | 3.3    |            |            |       |            |            |            |            |
| SNFX2-96LC-TP | 48(2心)        | 3.3    |            |            |       |            |            |            |            |
| SNFX1-12X     | なし            | 単心     | -          |            |       | 44<br>(1U) |            | 2.3        |            |
| SNFX1-24X     |               |        |            |            |       |            |            | 2.3        |            |
| SNFX2-48X     |               |        |            |            |       |            |            | 88<br>(2U) | 3.3        |

# SNFT SERIES スプライスボックス(光成端箱) (固定式トレー付)

19INCH EIA スチール ブラック



## 特徴

- コスト最優先の19インチラックmount固定タイプ。
- パッチコード整線用の前面配線トレー付き。
- ラックmountブラケットは50mm前に組み替え可能です。
- アダプタパネルは取外し可能です。
- HUBラック、HUBボックスにも搭載可能です。
- JIS規格の19インチラックにも取付可能です。

## プレ配線(オプション)

- SM,OM2,OM3のプレ配線に対応
- 融着トレー外周にゆったりとした配線
- ジャケット(被膜)を丁寧に除去
- 心線を融着トレー内に収納
- テープコードに線番表示
- アダプタに番号表示
- 可視光にて全検査
- さらにトレーサ全検査で光の順番を検査



## 機種内容

| 在庫区分      | 型番            | 接続アダプタ | 心線  | アダプタ数 | ケーブル数 | 外形寸法(mm)   |            |       | 質量(kg) |     |            |       |     |
|-----------|---------------|--------|-----|-------|-------|------------|------------|-------|--------|-----|------------|-------|-----|
|           |               |        |     |       |       | Wo         | Ho         | Do    |        |     |            |       |     |
| 受注品       | SNFT1-4SC     | SC     | 単心  | 4     | 4     | 482        | 44<br>(1U) | 410.9 | 2.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT1-8SC     |        |     | 8     |       |            |            |       | 2.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT1-12SC    |        |     | 12    |       |            |            |       | 2.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT1-16SC    |        |     | 16    |       |            |            |       | 2.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT1-24SC    |        |     | 24    |       |            |            |       | 2.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT2-32SC    |        |     | 32    |       |            |            |       | 3.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT2-48SC    |        |     | 48    |       |            |            |       | 3.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT1-4SC-TP  |        |     | 4     |       |            |            |       | 2.6    |     |            |       |     |
|           | SNFT1-8SC-TP  |        | 8   | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-12SC-TP |        | 12  | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-16SC-TP |        | 16  | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-24SC-TP |        | 24  | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-32SC-TP |        | 32  | 3.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-48SC-TP |        | 48  | 3.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-4LC     |        | LC  | 単心    |       |            | 2(2心)      |       | 4      | 482 | 44<br>(1U) | 410.9 | 2.6 |
|           | SNFT1-8LC     |        |     |       |       |            | 4(2心)      |       |        |     |            |       | 2.6 |
|           | SNFT1-12LC    | 6(2心)  |     |       | 2.6   |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-16LC    | 8(2心)  |     |       | 2.6   |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-24LC    | 12(2心) |     |       | 2.6   |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-32LC    | 16(2心) |     |       | 2.6   |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-32LC    | 16(2心) |     |       | 3.6   |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-48LC    | 24(2心) |     |       | 3.6   |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-4LC-TP  | 2(2心)  |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-8LC-TP  | 4(2心)  |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-12LC-TP | 6(2心)  |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-16LC-TP | 8(2心)  |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-24LC-TP | 12(2心) |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-32LC-TP | 16(2心) |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT1-48LC-TP | 24(2心) |     | 2.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-32LC-TP | 16(2心) |     | 3.6   |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-48LC-TP | 24(2心) | 3.6 |       |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
|           | SNFT2-96LC-TP | 48(2心) | 3.6 |       |       |            |            |       |        |     |            |       |     |
| SNFT1-12X | なし            | 単心     | -   |       |       | 44<br>(1U) |            | 2.6   |        |     |            |       |     |
| SNFT1-24X |               |        |     |       |       |            |            | 2.6   |        |     |            |       |     |
| SNFT2-48X |               |        |     |       |       |            |            | 3.6   |        |     |            |       |     |

# SNRM SERIES スプライスボックス(光成端箱) (スライド式)

19INCH EIA スチール ブラック



## 特徴

- 19インチラックmount、接続部を手前に引き出して作業ができるスライド式タイプ。
- ドアとの干渉を心配せずに使用できるフラットフェイス型。
- ラックmountブラケットは50mm前に組み替え可能です。
- アダプタパネルは取外し可能です。
- HUBラック、HUBボックスにも搭載可能です。
- JIS規格の19インチラックにも取付可能です。

## プレ配線(オプション)

- SM,OM2,OM3のプレ配線に対応
- 融着トレー外周にゆったりとした配線
- ジャケット(被膜)を丁寧に除去
- 心線を融着トレー内に収納
- テープコードに線番表示
- アダプタに番号表示
- 可視光にて全検査
- さらにトレーサ全検査で光の順番を検査



## 機種内容

| 在庫区分 | 型番              | 接続アダプタ | 心線     | アダプタ数 | ケーブル数 | 外形寸法(mm) |            |            | 質量(kg) |  |            |     |     |
|------|-----------------|--------|--------|-------|-------|----------|------------|------------|--------|--|------------|-----|-----|
|      |                 |        |        |       |       | Wo       | Ho         | Do         |        |  |            |     |     |
| 受注品  | SNRM1-4SC       | SC     | 単心     | 4     | 4     |          | 44<br>(1U) | 332        | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-8SC       |        |        | 8     |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-12SC      |        |        | 12    |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-16SC      |        |        | 16    |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-24SC      |        |        | 24    |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM2-32SC      |        |        | 32    |       |          |            |            | 6.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM2-48SC      |        |        | 48    |       |          |            |            | 6.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-4SC-TP    |        |        | 4     |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-8SC-TP    |        |        | 8     |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-12SC-TP   |        |        | 12    |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-16SC-TP   |        |        | 16    |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM1-24SC-TP   |        |        | 24    |       |          |            |            | 5.2    |  |            |     |     |
|      | SNRM2-32SC-TP   |        | 32     | 6.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-48SC-TP   |        | 48     | 6.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-80DSC-TP  |        | 40(2心) | 6.4   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-100DSC-TP |        | 50(2心) | 6.4   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-4LC       |        | LC     | 単心    |       |          | 2(2心)      |            | 4      |  | 44<br>(1U) | 332 | 5.2 |
|      | SNRM1-8LC       |        |        |       |       |          | 4(2心)      |            |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM1-12LC      |        |        |       |       |          | 6(2心)      |            |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM1-16LC      |        |        |       |       |          | 8(2心)      |            |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM1-24LC      |        |        |       |       |          | 12(2心)     |            |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM2-32LC      |        |        |       |       |          | 16(2心)     |            |        |  |            |     | 6.2 |
|      | SNRM2-48LC      |        |        |       |       |          | 24(2心)     |            |        |  |            |     | 6.2 |
|      | SNRM1-4LC-TP    |        |        |       |       |          | 2(2心)      |            |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM1-8LC-TP    | 4(2心)  |        |       | 5.2   |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-12LC-TP   | 6(2心)  |        |       | 5.2   |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-16LC-TP   | 8(2心)  |        |       | 5.2   |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-24LC-TP   | 12(2心) |        |       | 5.2   |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-32LC-TP   | 16(2心) |        | 5.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-48LC-TP   | 24(2心) |        | 5.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-32LC-TP   | 16(2心) |        | 6.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-48LC-TP   | 24(2心) |        | 6.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-80LC-TP   | 40(2心) |        | 6.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-96LC-TP   | 48(2心) |        | 6.2   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM2-100LC-TP  | 25(4心) |        | 6.4   |       |          |            |            |        |  |            |     |     |
|      | SNRM1-12X       | なし     |        | 単心    | -     |          |            | 44<br>(1U) |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM1-24X       |        |        |       |       |          |            |            |        |  |            |     | 5.2 |
|      | SNRM2-48X       |        |        |       |       |          |            |            |        |  |            |     | 6.2 |

# SNS SERIES スプライスボックス(光成端箱)(スライド式トレー付)

19INCH EIA スチール ブラック



## 特徴

- 19インチラックマウント、接続部を手前に引き出して作業ができるスライド式タイプ。
- バッチコード整線用の前面配線トレー付き。
- ドアとの干渉を心配せずに使用できるフラットフェイス型。
- ラックマウントブラケットは50mm前に組み替え可能です。
- アダプタパネルは取外し可能です。
- HUBラック、HUBボックスにも搭載可能です。
- JIS規格の19インチラックにも取付可能です。

## プレ配線(オプション)

- SM,OM2,OM3のプレ配線に対応
- 融着トレー外周にゆったりとした配線
- ジャケット(被膜)を丁寧に除去
- 心線を融着トレー内に収納
- テープコードに線番表示
- アダプタに番号表示
- 可視光にて全検査
- さらにトレーサ全検査で光の順番を検査



## 機種内容

| 在庫区分          | 型番             | 接続アダプタ | 心線         | アダプタ数  | ケーブル数 | 外形寸法(mm)   |            |       | 質量(kg) |
|---------------|----------------|--------|------------|--------|-------|------------|------------|-------|--------|
|               |                |        |            |        |       | Wo         | Ho         | Do    |        |
| 受注品           | SNS1-4SC       | SC     | 単心         | 4      | 4     | 482        | 44<br>(1U) | 439.5 | 5.5    |
|               | SNS1-8SC       |        |            | 8      |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-12SC      |        |            | 12     |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-16SC      |        |            | 16     |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-24SC      |        |            | 24     |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS2-32SC      |        |            | 32     |       |            |            |       | 6.5    |
|               | SNS2-48SC      |        |            | 48     |       |            |            |       | 6.5    |
|               | SNS1-4SC-TP    |        |            | 4      |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-8SC-TP    |        | 8          | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-12SC-TP   |        | 12         | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-16SC-TP   |        | 16         | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-24SC-TP   |        | 24         | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS2-32SC-TP   |        | 32         | 6.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS2-48SC-TP   |        | 48         | 6.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS2-80DSC-TP  |        | 40(2心)     | 6.7    |       |            |            |       |        |
|               | SNS2-100DSC-TP |        | 50(2心)     | 6.7    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-4LC       | LC     | 単心         | 2(2心)  | 4     | 482        | 44<br>(1U) | 439.5 | 5.5    |
|               | SNS1-8LC       |        |            | 4(2心)  |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-12LC      |        |            | 6(2心)  |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-16LC      |        |            | 8(2心)  |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-24LC      |        |            | 12(2心) |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS2-32LC      |        |            | 16(2心) |       |            |            |       | 6.5    |
|               | SNS2-48LC      |        |            | 24(2心) |       |            |            |       | 6.5    |
|               | SNS1-4LC-TP    |        |            | 2(2心)  |       |            |            |       | 5.5    |
|               | SNS1-8LC-TP    |        | 4(2心)      | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-12LC-TP   |        | 6(2心)      | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-16LC-TP   |        | 8(2心)      | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-24LC-TP   |        | 12(2心)     | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-32LC-TP   |        | 16(2心)     | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS1-48LC-TP   |        | 24(2心)     | 5.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS2-32LC-TP   |        | 16(2心)     | 6.5    |       |            |            |       |        |
|               | SNS2-48LC-TP   |        | 24(2心)     | 6.5    |       |            |            |       |        |
| SNS2-80LC-TP  | 40(2心)         | 6.5    |            |        |       |            |            |       |        |
| SNS2-96LC-TP  | 48(2心)         | 6.5    |            |        |       |            |            |       |        |
| SNS2-100LC-TP | 25(4心)         | 6.7    |            |        |       |            |            |       |        |
| SNS1-12X      | なし             | 単心     | —          | 4      | 482   | 44<br>(1U) | 5.5        |       |        |
| SNS1-24X      |                |        | 88<br>(2U) |        |       | 5.5        |            |       |        |
| SNS2-48X      |                |        | 88<br>(2U) |        |       | 6.5        |            |       |        |